

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/09mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Clase de artículo	21T

## Descripción

### Ejecución:

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

## Descripción técnica

Palanca articulada	259015 11
Tamaño de placa	9 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Código ISO Soporte	A20Q PCLNR/L09
Tornillo de palanca articulada	259018 9
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	25 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Palanca articulada Tipo 11	259015 11
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 10	259018 10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500