

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	33 mm
Código ISO Soporte	PCLNR/L 2525M16
Juego de resortes	259044 6
Palanca articulada	259015 12
Tamaño del mango	25 mm
Calzo	259031 35
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tamaño de placa	16 mm
Juego de espigas elásticas	259047 4
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 35	259031 35
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11