

Garant

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/09mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Clase de artículo	21T

Descripción**Ejecución:**

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 12
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	32 mm
Juego de resortes	259044 4
Juego de espigas elásticas	259047 2
Calzo	259031 27
Desplazamiento central L_3	17 mm
Palanca articulada	259015 10
Código ISO Soporte	A25R PCLNR/L09
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	25 mm

Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 12	259018 12
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Palanca articulada Tipo 11	259015 11
Calzo Tipo 27	259031 27
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500