

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	40 mm
Calzo	259031 35
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tamaño del mango	32 mm
Juego de resortes	259044 6
Palanca articulada	259015 12
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Código ISO Soporte	PCLNR/L 3232P16
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Juego de espigas elásticas	259047 4
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Calzo Tipo 35	259031 35
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4