

**Plaquita de corte KOMET®, BK8430, Denominación tipo W83: 39-210****Datos de pedido**

Número de pedido	236537 39-210
GTIN	4047109206779
Clase de artículo	24Q

**Descripción****Ejecución:**

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

**Nota:**

**Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505. Solo para KUB Centron Powerline.**

Tipo: ST1400

Código ISO plaquita de corte: SOEX 110508

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,22 mm/rev,

**Descripción técnica**

Denominación	39-210
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 110508
Clase	BK8430
Tipo	ST1400

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		