

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
40/12mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 2
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Juego de resortes	259044 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Juego de espigas elásticas	259047 2
Palanca articulada	259015 2
Desplazamiento central $L_3$	27 mm
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	259031 2
Código ISO Soporte	A40T PCLNR/L12
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción $L_2$	38,5 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500