

**Plaquita de corte KOMET®, BK6115, Denominación tipo W83: 18-000****Datos de pedido**

Número de pedido	236560 18-000
GTIN	4047109074422
Clase de artículo	24Q

**Descripción****Ejecución:**

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

**Nota:**

**Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!**

Tipo: GG(G)

Código ISO plaquita de corte: SOEX 060306

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/rev,

**Descripción técnica**

Denominación	18-000
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 060306
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK6115

Tipo	GG(G)
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	60 m/min	H
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		