

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250019 32/19
GTIN	4045197650047
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Juego de resortes	259044 7
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Palanca articulada	259015 13
Tamaño de placa	19 mm
Código ISO Soporte	PCLNR/L 3232P19
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Juego de espigas elásticas	259047 5
Calzo	259031 36
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Calzo Tipo 36	259031 36
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13