



Luminaria para áreas de trabajo Planonlight LED, Consumo de potencia: 30W



Datos de pedido

Número de pedido	081350 30
GTIN	2050001688927
Clase de artículo	04E

Descripción

Ejecución:

Luminaria revolucionaria para el área de trabajo con la última tecnología LED. Prácticamente la **doble luminosidad** en comparación con los sistemas de iluminación existentes, junto con la **máxima nitidez de contornos y contraste**.

Gracias a su **altura de construcción mínima de 28 mm**, el modelo PLANONLIGHT LED se puede utilizar en poco espacio en cualquier área de trabajo.

- **Luminosidad extremadamente elevada por toda la superficie.**
- **Luminosidad máxima con calidad de luz natural, pero antideslumbrante y libre de centelleos y efectos de estroboscopia.**
- **Atenuable progresivamente (transformador no incluido en el volumen de suministro).**
- **Estanca en caso de inmersión (IP68), también frente a emulsiones agresivas (IP69K).**
- **Limpieza extremadamente sencilla – superficie lisa y temperatura de superficie reducida (máximo. 10°C por encima de la temperatura ambiente).**
- **Absolutamente sin mantenimiento.**
- **Certificada según las normas UL para el uso en el mundo entero.**
- **Reequipamiento sencillo con montaje por el mismo cliente.**
- **Conexión directamente por el enchufe de la máquina M12 o mediante el cable de conexión incluido en el suministro**

Función:

IP69K: Existe protección contra la penetración de agua a presión (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Tensión de servicio 24 V CC. La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la lámpara.

Conexión a la tensión de red a través de transformador n.º081375.

Descripción técnica

Peso	2600 g
Consumo de potencia	30 W
Bombilla	Módulo LED
Corriente de alumbrado	2800 lm
Ángulo de emisión fijo	120 grados
Intervalo de temperatura	-20 - 55 °C
Altura total	28 mm
Tensión nominal	230 V
Temperatura de color	6500 K
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura total	97 mm
Longitud total	641 mm
Zona ATEX	ninguno
Clase de protección IP	IP 69K
Quality Dress	20292
Tipo de producto	Luminaria de máquina

Accesorios

Transformador atenuable 230 V / 24 V 100 W	081376
Soporte para PLANONLIGHT LED con articulación esférica	081380
Transformador para PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375

