


 KOMET**Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W83: 13-130****Datos de pedido**

Número de pedido	236576 13-130
GTIN	4047109229518
Clase de artículo	24Q

**Descripción****Ejecución:**

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

**Nota:**

**Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Tipo: Inox

Código ISO plaquita de corte: SOEX 050204

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/rev,

**Descripción técnica**

Denominación	13-130
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK7935

Tipo	Inox
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		