

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Clase de artículo	21T

Descripción**Ejecución:**

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

Descripción técnica

Juego de espigas elásticas	259047 2
Juego de resortes	259044 2
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Palanca articulada	259015 2
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Código ISO Soporte	A32S PCLNR/L12
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Calzo	259031 2
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L ₂	31 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	32 mm

Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500