




Plaquita de corte KOMET®, BK8430, Denominación tipo W83: 23-030



Datos de pedido

Número de pedido	236535 23-030
GTIN	4047109199811
Clase de artículo	24Q

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.

Al utilizar con KUB Quatron® 235500 – 235505, reducir a la mitad los valores de avance.

Tipo: ST1400

Código ISO plaquita de corte: SOEX 07T308

Avance f en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	23-030
Avance f en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 07T308
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK8430

Tipo	ST1400
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		