




## Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W83: 23-130



### Datos de pedido

Número de pedido	236576 23-130
GTIN	4047109229587
Clase de artículo	24Q

### Descripción

#### Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

#### Nota:

**Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Tipo: Inox

Código ISO plaquita de corte: SOEX 07T308

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/rev,

### Descripción técnica

Denominación	23-130
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 07T308
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK7935
Tipo	Inox

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		