

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
50/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Clase de artículo	21T

**Descripción****Ejecución:**

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

**Descripción técnica**

Tornillo de palanca articulada	259018 2
Código ISO Soporte	A50U PCLNR/L12
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	63 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Desplazamiento central $L_3$	35 mm
Calzo	259031 2
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 2
Longitud total L	350 mm
Longitud de sujeción $L_2$	48 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	50 mm

Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500