


Garant
CNMG 120408, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	250060 HB7020
GTIN	4045197699237
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120408 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SS
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado