

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
50/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 6
Palanca articulada	259015 12
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Calzo	259031 35
Juego de espigas elásticas	259047 4
Código ISO Soporte	A50U PCLNR/L16
Desplazamiento central L ₃	35 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	63 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Longitud total L	350 mm
Longitud de sujeción L ₂	48 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 35	259031 35
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500