

**Eslinga naranja 10000 kg, Longitud útil: 1,5m****Datos de pedido**

Número de pedido	086285 1,5
GTIN	2050001735911
Clase de artículo	08Z

**Descripción****Ejecución:**

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

**Aplicación:**

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

**Nota:**

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

**Descripción técnica**

Longitud de perímetro	3 m
Longitud útil	1,5 m
Anchura de la eslinga	91 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL	10000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL	8000 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7°	20000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45°	14000 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60°	10000 kg
Tipo de producto	Eslinga redonda

