

**Plaquita de corte KOMET®, BK7710, Denominación tipo W83: 18-210****Datos de pedido**

Número de pedido	236554 18-210
GTIN	4047109085589
Clase de artículo	24Q

**Descripción****Ejecución:**

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

**Nota:**

**Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!**

Tipo: Aluminio

Código ISO plaquita de corte: SOEX 060306

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/rev,

**Descripción técnica**

Denominación	18-210
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 060306
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK7710

Tipo	Aluminio
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	80 m/min	S
CuZn	adecuado	300 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		