

**Garant**
**Asiento 90° cilíndrico con RI corto, Tipo: 10**

**Datos de pedido**

Número de pedido	239740 10
GTIN	4045197596208
Clase de artículo	23A

**Descripción**
**Ejecución:**

Modelo adecuado a CN con Ø de mango recto para el asiento estandarizado en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión** para precisión y seguridad de proceso máximas.

**Nota:**

Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.º 210550 – 210582 y n.º 212000.

Mango: DIN 6535 HA con h6

adecuado para Ø agujero pasante: 10 - 12,7 mm

adecuado para Ø agujero ciego: 14 - 16,2 mm

Longitud total L: 90 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 35 mm

Ø mango D<sub>s</sub> h6: 16 mm

Par de apriete recomendado: 5 Nm

**Descripción técnica**

adecuado para Ø agujero ciego	14 - 16,2 mm
Ø mango D <sub>s</sub> h6	16 mm
adecuado para Ø agujero pasante	10 - 12,7 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	35 mm
Par de apriete recomendado	5 Nm
Longitud total L	90 mm
Serie	TopCut

Refrigeración interior	sí
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca