

Garant
Asiento 90° cilíndrico con RI corto, Tipo: 20

Datos de pedido

Número de pedido	239740 20
GTIN	4045197700315
Clase de artículo	23A

Descripción
Ejecución:

Modelo adecuado a CN con \varnothing de mango recto para el asiento estandarizado en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión** para precisión y seguridad de proceso máximas.

Nota:

Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.º 210550 – 210582 y n.º 212000.

Mango: DIN 6535 HA con h6

adecuado para \varnothing agujero pasante: 21,21 - 26,2 mm

adecuado para \varnothing agujero ciego: 25,21 - 30,2 mm

Longitud total L: 140 mm

Longitud útil L₁: 78 mm

\varnothing mango D_s h6: 25 mm

Par de apriete recomendado: 20 Nm

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	78 mm
\varnothing mango D _s h6	25 mm
adecuado para \varnothing agujero pasante	21,21 - 26,2 mm
adecuado para \varnothing agujero ciego	25,21 - 30,2 mm
Par de apriete recomendado	20 Nm
Longitud total L	140 mm
Serie	TopCut

Refrigeración interior	sí
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca