



Lámpara de inspección LED con pila, Ø cabezal de lámpara: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	081421 25
GTIN	2050001694911
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámparas de inspección extremadamente robustas de **aluminio macizo** con cabezal de lámpara LED. Asa con batería, incluye eje flexible, protegida contra salpicaduras de agua. 1 espejo de inspección INOX 40×65 mm irrompible.

Descripción técnica

Tipo de pila	LR6
Corriente de alumbrado	180 lm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081559 LR6
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	600 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Ø del cabezal	25 mm
Suministro de energía	con pilas

Ángulo de emisión	100 grados
Tipo de producto	Lámpara de inspección

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila SL760	081560 SL760
Zócalo magnético	081413
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Juego de espejos para luminaria de inspección LED / luminaria de taller 2 piezas	081427