

**CNMG 120404, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120404 CA510 Clase: CA510
Rompevirutas: PQ
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,13 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 180 - 590 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PQ
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 590 m/min
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado