



## Linterna LED para la cabeza, Tipo: H7R.2



### Datos de pedido

Número de pedido	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Clase de artículo	04B

### Descripción

#### Ejecución:

Linternas para la cabeza LED de alta calidad y de alta calidad. **Gran intensidad lumínica**, enfocable y con progresión continua. Con varios modos de luz. Recargable. Con batería de iones de litio y cargador USB.

#### Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

### Descripción técnica

Volumen de suministro con bolsa para el cinturón	no
Anchura lámpara	50 - 160 m
Tensión de batería	3,7 V
Duración ilumin.	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	sí
Corriente de alumbrado	20 - 300 lm
Peso	165 g
Quality Dress	H7R.2
Suministro de energía	a batería

Smart Light Technology (SLT)	sí
Capacidad de la batería	1,4 Ah
Ø del cabezal	35 mm
Rapid Focus	sí
Clase de protección IP	IP X6
Zona ATEX	ninguno
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Iluminación atenuable	sí
Tipo de producto	Lámpara frontal