

Garant GRIDLINE

Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano 50 kg, 26x24G, Altura frontal de cajón: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	972456 125
GTIN	4069515000277
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Capacidad de carga de 50 kg.

El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.**

Descripción técnica

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Profundidad útil	600 mm
Anchura útil en G	26
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Anchura útil	650 mm
con cajones desbloqueo individual	sí
Altura útil	100 mm

Hoja de datos

Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Peso	15 kg
Profundidad útil en G	24
Cajones superficie útil en G	26×24
Altura frontal	125 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G
Tipo de producto	Cajón