



Luminaria para áreas de trabajo Planonlight LED, Consumo de potencia: 66W



Datos de pedido

Número de pedido	081350 66
GTIN	2050001688941
Clase de artículo	04E

Descripción

Ejecución:

Luminaria revolucionaria para el área de trabajo con la última tecnología LED. Prácticamente la **doble luminosidad** en comparación con los sistemas de iluminación existentes, junto con la **máxima nitidez de contornos y contraste**.

Gracias a su **altura de construcción mínima de 28 mm**, el modelo PLANONLIGHT LED se puede utilizar en poco espacio en cualquier área de trabajo.

- **Luminosidad extremadamente elevada por toda la superficie.**
- **Luminosidad máxima con calidad de luz natural, pero antideslumbrante y libre de centelleos y efectos de estroboscopia.**
- **Atenuable progresivamente (transformador no incluido en el volumen de suministro).**
- **Estanca en caso de inmersión (IP68), también frente a emulsiones agresivas (IP69K).**
- **Limpieza extremadamente sencilla – superficie lisa y temperatura de superficie reducida (máximo. 10°C por encima de la temperatura ambiente).**
- **Absolutamente sin mantenimiento.**
- **Certificada según las normas UL para el uso en el mundo entero.**
- **Reequipamiento sencillo con montaje por el mismo cliente.**
- **Conexión directamente por el enchufe de la máquina M12 o mediante el cable de conexión incluido en el suministro**

Función:

IP69K: Existe protección contra la penetración de agua a presión (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Tensión de servicio 24 V CC. La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la lámpara.

Conexión a la tensión de red a través de transformador n.º081375.

Descripción técnica

Bombilla	Módulo LED
Corriente de alumbrado	6000 lm
Ángulo de emisión fijo	120 grados
Peso	5200 g
Consumo de potencia	66 W
Intervalo de temperatura	-20 - 55 °C
Altura total	28 mm
Tensión nominal	230 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura de color	6500 K
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	771 mm
Anchura total	171 mm
Clase de protección IP	IP 69K
Quality Dress	20294
Tipo de producto	Luminaria de máquina

Accesorios

Transformador atenuable 230 V / 24 V 100 W	081376
Transformador para PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Soporte para PLANONLIGHT LED con articulación esférica	081380

