



Soporte KOMET Reamax® TS DAH® Zero Mango cilíndrico, corto, Para Ø de cabezal escariador D: 18-19,99mm



Datos de pedido

Número de pedido	239930 18-19,99
GTIN	
Clase de artículo	27E

Descripción

Ejecución:

El soporte está previamente apretado y ajustado a $< 0,005$ mm de concentricidad. Para precisión de concentricidad de $< 3 \mu\text{m}$, vidas útiles de herramientas más prolongadas y seguridad de proceso superior.

Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Descripción técnica

Longitud del mango L_s	50 mm
Llave de accionamiento n.º 239902	8IP (1,5Nm)
Longitud total L_{tot}	145 mm
Tirante n.º 239900	1
Llave de dos bocas n.º 239901	SW5
Para Ø de cabezal escariador D	18 - 19,99 mm
Longitud de voladizo A	80 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Ejecuciones de mangos	corto

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

Accesorios

Tirante Tipo 1	239900 1
Llave para tirante Accionamiento SW5	239901 SW5