



Soporte KOMET Reamax® TS Mango cilíndrico, largo, Para Ø de cabezal escariador D: 18-19,99mm



Datos de pedido

Número de pedido	239890 18-19,99
GTIN	4047109229341
Clase de artículo	27E

Descripción

Idóneo para :

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo A: 140 mm

Longitud total L_{tot} : 190 mm

Longitud del mango L_s : 50 mm

Ø de mango D_s h6: 20 mm

Tirante n.º 239900: 1

Llave de dos bocas n.º 239901: SW5

Descripción técnica

Llave de dos bocas n.º 239901	SW5
Longitud del mango L_s	50 mm
Longitud total L_{tot}	190 mm
Para Ø de cabezal escariador D	18 - 19,99 mm
Llave de accionamiento n.º 239902	8IP (1,5Nm)
Longitud de voladizo A	140 mm
Tirante n.º 239900	1

Ø de mango D _s h6	20 mm
Ejecuciones de mangos	largo
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

Accesorios

Llave para tirante Accionamiento SW5	239901 SW5
Tirante Tipo 1	239900 1