

Garant GRIDLINE

Armario vertical de pared perforada ancho 40G con Puertas batientes con ventana, Altura: 2000mm



Datos de pedido

Número de pedido	942123 2000
GTIN	4069515001052
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armarios verticales de paneles perforados con guías telescópicas y puertas batientes, reforzados por la parte interior y que se pueden cerrar con cerradura de pasador cilíndrico por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes. Con departamentos verticales extraíbles autoportantes, con $\square 9 \times 9$ mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento de asientos de ganchos y soportes GARANT easyFix, así como accesorios para pared perforada. Paredes perforadas regulables a intervalos de 25 mm. Las paredes perforadas están guiadas por rieles telescópicos. Capacidad de carga por departamento extraíble 80 kg.

Armario con división central, con $\square 9 \times 9$ mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos GARANT easyFix y soportes. Área útil de ambos lados por extensión vertical 1,54 m².

Lacado:

Cuerpo estándar y departamentos extraíbles gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Nota:

Encontrará accesorios adecuados, como ganchos y soportes GARANT easyFix, en el grupo 95. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Departamento vertical extraíble, altura útil	1692 mm
Profundidad en G	20
Peso	132 kg
Departamento vertical extraíble, profundidad útil	456 mm
Anchura	1000 mm
Altura	2000 mm
Anchura en G	40
Ejecución	Armario vertical de pared perforada
Profundidad	500 mm
Departamento vertical capacidad de carga	80 kg
Número de estantes	5
Número de bandejas telescópicas verticales	1
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Armario vertical

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/942123-2000>