



Soporte KOMET Reamax® TS DAH® Zero Mango cilíndrico, corto, Para Ø de cabezal escariador D: 27-34,99mm



Datos de pedido

Número de pedido	239930 27-34,99
GTIN	
Clase de artículo	27E

Descripción

Ejecución:

El soporte está previamente apretado y ajustado a $< 0,005$ mm de concentricidad. Para precisión de concentricidad de < 3 μ m, vidas útiles de herramientas más prolongadas y seguridad de proceso superior.

Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Descripción técnica

Llave de dos bocas n.º 239901	SW8
Para Ø de cabezal escariador D	27 - 34,99 mm
Longitud de voladizo A	120 mm
Longitud total L_{tot}	176 mm
Llave de accionamiento n.º 239902	SW3 (5Nm)
Longitud del mango L_s	56 mm
Tirante n.º 239900	4
Ø de mango D_s h6	25 mm
Ejecuciones de mangos	corto

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

Accesorios

Tirante Tipo 4	239900 4
Llave para tirante Accionamiento SW8	239901 SW8