

 KOMET**Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 5×D, Ø DC m7: 35,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236602 35,5
GTIN	4047109199927
Clase de artículo	24P

Descripción**Ejecución:**

- Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
- Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
- Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
- Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta $V_{max} = 0,25$ mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D + 0,5$ mm.

Tolerancia de perforación: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$ **Aplicación:**

- Para situaciones de mecanizado extremas.

Con plaquitas n.º 236605 – 236610.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Recomendación:**En el inicio del taladrado** reducir el avance al 70 %.**Nota:**

Versión con mango PSC disponible a petición.

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Ø de mango D_s	40 mm
Longitud útil L_1	180 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Código ISO plaquita de corte	SOGX 110408 38-...
Longitud del mango L _s	68 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	35,5
Longitud de voladizo L _A	206 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm	211750 2,8
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 15IP1	239652 15IP1