



## Soporte KOMET Reamax® TS Mango cilíndrico, largo, Para Ø de cabezal escariador D: 27-34,99mm



### Datos de pedido

Número de pedido	239890 27-34,99
GTIN	4047109280137
Clase de artículo	27E

### Descripción

#### Idóneo para :

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo A: 180 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 236 mm

Longitud del mango  $L_s$ : 56 mm

Ø de mango  $D_s$  h6: 25 mm

Tirante n.º 239900: 4

Llave de dos bocas n.º 239901: SW8

### Descripción técnica

Longitud de voladizo A	180 mm
Tirante n.º 239900	4
Llave de accionamiento n.º 239902	SW3 (5Nm)
Longitud total $L_{tot}$	236 mm
Llave de dos bocas n.º 239901	SW8
Longitud del mango $L_s$	56 mm
Para Ø de cabezal escariador D	27 - 34,99 mm

Ø de mango D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ejecuciones de mangos	largo
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

---

## Accesorios

Llave para tirante Accionamiento SW8	239901 SW8
Tirante Tipo 4	239900 4