



## Soporte KOMET Reamax® TS DAH® Zero Mango cilíndrico, largo, Para Ø de cabezal escariador D: 18-19,99mm



### Datos de pedido

Número de pedido	239940 18-19,99
GTIN	
Clase de artículo	27E

### Descripción

#### Ejecución:

El soporte está previamente apretado y ajustado a  $< 0,005$  mm de concentricidad. Para precisión de concentricidad de  $< 3$   $\mu$ m, vidas útiles de herramientas más prolongadas y seguridad de proceso superior.

#### Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

### Descripción técnica

Longitud de voladizo A	140 mm
Longitud del mango $L_s$	50 mm
Llave de accionamiento n.º 239902	8IP (1,5Nm)
Longitud total $L_{tot}$	205 mm
Tirante n.º 239900	1
Llave de dos bocas n.º 239901	SW5
Para Ø de cabezal escariador D	18 - 19,99 mm
Ø de mango $D_s$ h6	20 mm
Ejecuciones de mangos	largo

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

---

## Accesorios

Llave para tirante Accionamiento SW5	239901 SW5
Tirante Tipo 1	239900 1