



Soporte KOMET Reamax® TS DAH® Zero Mango cilíndrico, largo, Para Ø de cabezal escariador D: 22-26,99mm



Datos de pedido

Número de pedido	239940 22-26,99
GTIN	
Clase de artículo	27E

Descripción

Ejecución:

El soporte está previamente apretado y ajustado a $< 0,005$ mm de concentricidad. Para precisión de concentricidad de < 3 μ m, vidas útiles de herramientas más prolongadas y seguridad de proceso superior.

Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Descripción técnica

Llave de dos bocas n.º 239901	SW6
Longitud del mango L_s	50 mm
Longitud total L_{tot}	225 mm
Longitud de voladizo A	160 mm
Tirante n.º 239900	3
Llave de accionamiento n.º 239902	SW3 (4Nm)
Para Ø de cabezal escariador D	22 - 26,99 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Ejecuciones de mangos	largo

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

Accesorios

Llave para tirante Accionamiento SW6	239901 SW6
Tirante Tipo 3	239900 3