



**CNMG 120412, Clase: CA4515**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMG 120412 CA4515 Clase: CA4515

Rompevirutas: STD

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 7 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 110 - 360 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,05 - 0,7 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 360 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 7 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	STD
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	K

Clase	CA4515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado