

HOLEX®
CNMG 120408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	250252 HBX130
GTIN	4045197661548
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 120408 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte a_p : 1 - 6 mm

Avance f : 0,05 - 0,55 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Profundidad de corte a_p	1 - 6 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Avance f	0,05 - 0,55 mm/rev,
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Serie	Barra de mandrinar
Serie	eco-QT-/ Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro