



**CNMG 120404, Clase: KW10**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMG 120404 KW10 Clase: KW10  
 Rompevirutas: AH  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 400 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,1 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	1 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 400 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	N
Rompevirutas	AH

Clase	KW10
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado