


**CNMG 120412 Wiper, Clase: CA510**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250215 CA510
GTIN	4960664696987
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMG 120412 Wiper CA510 Clase: CA510  
 Rompevirutas: WQ  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 450 m/min

**Descripción técnica**

Rompevirutas	WQ
Profundidad de corte $a_p$	1 - 3,5 mm
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,15 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 450 m/min
Condición de corte	continuo
Clase	CA510

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado