



Cargador de batería, Tipo: M1218FC

Datos de pedido

Número de pedido	GG3840 M1218FC
GTIN	
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Técnica de carga de impulsos controlada por chip. Con indicador del nivel de carga y protección contra sobrecarga.

Las baterías se cargan una tras otra en el orden correspondiente al enchufarlas.

- **Luz roja continua: La batería se está cargando.**
- **Parpadeo rojo lento: Batería en espera.**
- **Verde luz continua: Batería cargada.**

Cargador rápido para baterías con tecnología de iones de litio de 12, 14 y 18 V.

Tiempo de carga batería de 18 V/2,0 Ah en 26 min., 18 V/5 Ah en 59 min.

Suministro:

4 cargadores con batería n.º 073840 tam. M1218FC.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress	M12-18 FC
Tipo de producto	Cargador

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
----------------------------------	----------------