

Garant

Alojamiento transversal Eco BMT, BMT: 55



Datos de pedido

Número de pedido	319886 55
GTIN	4069515001397
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

Para refrigeración interna y externa.

Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Contorno exterior optimizado. Escala para un ajuste óptimo de la herramienta de mecanizado. Placa de compresión con resorte para la sujeción uniforme de las herramientas de torno.

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas.

Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.

Apropiado para soportes de torneado convencionales.

Ventaja:

- **Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.**
- **Seguridad del proceso gracias a materiales de alta calidad y durabilidad.**
- **Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.**
- **Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.**

Aplicación:

Principalmente para el planeado y el mecanizado interior.

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólver de herramientas BMT.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.

Nota:

Bajo petición, encontrará otros soportes BMT de diferentes tamaños y dimensiones.

Descripción técnica

b_2	45 mm
L_1	64 mm
h_2	91 mm
Máquinas adecuadas	Emag VL, Emag VT
x	95 mm
h_1	25 mm
L_2	64 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas