


Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4xD, Ø DC m7: 19mm


Datos de pedido

Número de pedido	236603 19
GTIN	4047109181472
Clase de artículo	24P

Descripción

Ejecución:
Tolerancia de perforación: $D - 0,1 / + 0,3$
Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2xD y 3xD con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D + 0,5$ mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

Descripción técnica

Longitud útil L_1	76 mm
Número de filos Z	1
Código ISO plaquita de corte	SOGX 060206 18-...
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø del mango ABS® D_s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	19
para Ø pulgadas	3/4 pul
Longitud de voladizo L_A	108 mm

Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD
Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 6IP2	239652 6IP2
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0