


**Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4xD, Ø DC m7: 29mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	236603 29
GTIN	4047109194496
Clase de artículo	24P

**Descripción**
**Ejecución:**
**Tolerancia de perforación:**  $D - 0,1 / + 0,3$ 
**Aplicación:**

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

**Nota:**

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2xD y 3xD con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =  $D + 0,5$  mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	SOGX 09T308 28-...
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Número de filos Z	1
Ø del mango ABS® $D_s$	50 mm
Longitud útil $L_1$	116 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	29
Longitud de voladizo $L_A$	151 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD

Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP6	239652 8IP6
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP