



Portabrocas macizo VARIA, VXT4, Ø de sujeción D1: 6mm



Datos de pedido

Número de pedido	319846 6
GTIN	4069739471198
Clase de artículo	33E

Descripción

Ejecución:

VXT: sistema de flexión de doble cono. **Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.**

Ventaja:

- **Estabilidad y amortiguación optimizadas**
- **Cambio de herramientas, flexibilidad y modularidad.**
- **Máxima precisión y repetibilidad (+/- 0,002).**
- **Compatibilidad con VARIA VX**

Aplicación:

Sistema de cambio rápido para aplicaciones de giro estáticas.

Nota:

Par de apriete máximo en VXT3 y VXT4 con 5,4 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Al soltar los insertos no gire por el tope. Para la limpieza de los portaherramientas de pinza Varia y de las plaquitas intercambiables recomendamos el juego de limpieza EWS Clean.

Descripción técnica

Ø exterior D	36 mm
Longitud de voladizo medida A	18 mm

Hoja de datos

Adaptador	VXT4
Tipo de producto	Cono de sujeción plano