


CNMG 120412, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120412 CA510 Clase: CA510

Rompevirutas: PS

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 450 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Rompevirutas	PS
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Aplicación principal	P
Radio angular	1,2 mm

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado