



Proyector LED con batería, Consumo de potencia: 20



Datos de pedido

Número de pedido	081208 20
GTIN	4069515011235
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Lámparas de trabajo **LED COB** con cristal de opalina para una iluminación homogénea y agradable.

Suministro:

Incluye cargador.

Descripción técnica

Longitud total	196 mm
Altura total	226 mm
Anchura total	68 mm
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado	1100 - 2200 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería

Hoja de datos

Bombilla	Lámpara LED
Clase de protección IP	IP 65
Consumo de potencia	20 W
Tipo de producto	Foco