



### Soporte de torneado de apriete Pro Eco PCLNR 95°, para plaquitas de corte PC., derecha



#### Datos de pedido

Número de pedido	250044 20/12
GTIN	4069515004008
Clase de artículo	22E

#### Descripción

##### Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

##### Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

#### Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Anchura de función L <sub>4</sub>	31 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Código ISO Soporte	PCLNR/L 2020K12
Calzo	259034 1
Palanca articulada	259016 1
Tornillo de palanca articulada	259019 1
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	26 mm

## Hoja de datos

Serie	Pro Eco
Espiga elástica	259045 1
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/250044-20/12>