



Soporte de torneado de apriete Pro Eco PWLNR 95°, para plaquitas de corte PW.., derecha



Datos de pedido

Número de pedido	251924 20/08
GTIN	4069515004046
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PWLNR/L 2020K08
Tornillo de palanca articulada	259019 1
Calzo	259034 3
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Serie	Pro Eco
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Palanca articulada	259016 1
Longitud total L	125 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tamaño del mango	2 mm

Hoja de datos

Tamaño de placa	8 mm
Espiga elástica	259045 1
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/251924-20/08>