



## Soporte de torneado de apriete Pro Eco PCLNL 95°, para plaquitas de corte PC., izquierda



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 250045 20/12  |
| GTIN              | 4069515004060 |
| Clase de artículo | 22E           |

### Descripción

#### Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

#### Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

### Descripción técnica

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Palanca articulada                   | 259016 1         |
| Plaquita de corte adecuada           | CN.. 1204..      |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub> | 26 mm            |
| Longitud total L                     | 125 mm           |
| Calzo                                | 259034 1         |
| Código ISO Soporte                   | PCLNR/L 2020K12  |
| Anchura de función L <sub>4</sub>    | 31 mm            |
| Tamaño del mango                     | 20 mm            |
| Tamaño de placa                      | 12 mm            |
| Norma                                | Norma de fábrica |
| Serie                                | Pro Eco          |

## Hoja de datos

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tornillo de palanca articulada | 259019 1                       |
| Espiga elástica                | 259045 1                       |
| Tipo de boca                   | izquierda                      |
| Refrigeración interior         | sí                             |
| Ángulo de ajuste $\kappa$      | 95 grados                      |
| Aplicación                     | Torneado longitudinal exterior |
| Aplicación                     | Refrentado                     |
| Tipo de producto               | Soporte de torneado de apriete |

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/250045-20/12>