

**Soporte de torneado de apriete Pro Eco PWLNL 95°, para plaquitas de corte PW.., izquierda****Datos de pedido**

Número de pedido	251925 25/08
GTIN	4069515004114
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración dirigida al corte.

Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259034 3
Palanca articulada	259016 1
Tamaño de placa	8 mm
Serie	Pro Eco
Norma	Norma de fábrica
Código ISO Soporte	PWLNR/L 2525M08
Longitud total L	150 mm

Hoja de datos

Tornillo de palanca articulada	259019 1
Espiga elástica	259045 1
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/251925-25/08>