


CNMG 120408, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 CA510 Clase: CA510

Rompevirutas: PS

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 450 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	PS
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Radio angular	0,8 mm

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado