



## CNMG 120404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020



### Datos de pedido

Número de pedido	250250 HBX020
GTIN	4045197661487
Clase de artículo	22D

### Descripción

CNMG 120404 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	1 - 6,5 mm
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Rompevirutas	PM
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Serie	Barra de mandrinar
Serie	eco-QT-/ Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro